

## Pulsador Geberit Sigma01, para doble descarga




Imagen de ejemplo

### Aplicaciones

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

### Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

### Información técnica

Fuerza de accionamiento | < 20 N

### Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B	H	T	
115.770.11.5	Blanco alpino	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.770.21.5	Cromado brillante	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.770.46.5	Cromado mate	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.770.DT.5	Latón especial galvanizado	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.770.DW.5	Negro intenso RAL 9005	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.770.KA.5	Placa: cromado brillante Pulsadores: cromado mate	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.770.JQ.5	Barnizado en cromo mate, revestimiento fácil de limpiar	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	Nuevo

### Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento manual y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento manual y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa